



LNH30577M4T

HRC LV fuse NH3 gTr AC400V 400kVA 577A indicateur central patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Course

gTr

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH3

Caractéristique du fusible

gTr

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

400 - 400 V

Tension assignée CA 50 Hz

400 - 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

577 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

100 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

36.20 W

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

66 mm

Profondeur

150 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui