



GD104N

**Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 40 A |
|-----------|------|

**Ausstattung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Schienen | 1 |
|---------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 1 |
|---------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
|---------------|---|

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Schloss | Nein |
|-------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Ja |
|------------------------------|----|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

**Funktionen**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
|----------------------------------------------|------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 180 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 110 mm |
|--------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 82 mm |
|-------|-------|

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
|-----------------------------|---|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Werkstoff**

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9010 |
|------------|------|

|       |          |
|-------|----------|
| Farbe | Reinweiß |
|-------|----------|

**Ausstattung**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

**Sicherheit**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
|--------------|-----------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
|-------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------|------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
|----------------|--------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Glühdrahttest | 750 °C |
|---------------|--------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|