



GD104A

### Coffret cache-borne, 4 modules

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

##### Installation, montage

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 40 A |
|-------------------------|------|

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre de rangées         | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

##### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 180 mm |
| Largeur            | 110 mm |
| Profondeur         | 82 mm  |
| Largeur en modules | 4      |

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

##### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection      | Classe II    |
| Résistance aux chocs IK   | IK05         |
| Classe de protection (IP) | IP30         |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |
| Test au fil incandescent  | 750 °C       |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |