




HTS335C



### SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | Cs |
| Polart                | 3P |
| Polanzahl             | 3  |

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 35 A |
|-----------|------|

##### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Sammelschienensystem |
|-------------|----------------------|

##### Spannung

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Isolationsspannung $U_i$         | 690 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ | 230 - 400 V |

##### Elektrischer Strom

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1,13 - 1,45 A |
| Bemessungsabschaltvermögen ICN              | 25 kA         |

##### Kapazität

|               |      |
|---------------|------|
| Anzahl Module | 4,50 |
|---------------|------|

##### Anschluss

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |

##### Abmessungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Höhe                       | 158 mm      |
| Breite                     | 81 mm       |
| Tiefe                      | 116 mm      |
| Abmessungen                | 158 x 81 mm |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 12 - 12 mm  |

##### Leistung

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Verlustleistung pro Pol               | 6,50 W  |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 19,50 W |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -25 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 80 °C |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

##### Ausstattung

|              |    |
|--------------|----|
| QuickConnect | Ja |
|--------------|----|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|