



LNH1063M6A

**Mespatroon NH1 63 A 690 V aM combimelder**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | aM |
|-------------------------|----|

**Zekering**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | NH1 |
|------------------|-----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | aM |
|--------------------|----|

**Spanning**

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 690 - 690 V |
|----------------------|-------------|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|--------------------------------|-------------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------|-------|

**Vermogen**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 4 W |
|----------------------------------|-----|

**Afmetingen**

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 135 mm |
|--------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 39,50 mm |
|---------|----------|

|        |         |
|--------|---------|
| Diepte | 64,5 mm |
|--------|---------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|