



LNH1063M6A

Fusível de facas NH1 aM 63A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	aM
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH1
---------------------	-----

Características do fusível	aM
----------------------------	----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Tensão nominal de funcionamento Ue	690 - 690 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de 50 Hz AC	690 - 690 V
----------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	4 W
--------------------------------	-----

Dimensões

Altura	135 mm
--------	--------

Largura	39,50 mm
---------	----------

Profundidade	64,5 mm
--------------	---------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----