




EV100



Ściemniacz zdalny 1000 W, sterowanie lokalne i 1/10 V Slave

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7035

Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 65 mm

Moc

Pobór mocy podczas pracy 15 VA

Zużycie energii w trybie oczekiwania 3 W

Żarówka 20 - 1000 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1,5 - 10 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 16 mm²

Pojemność

Liczba modułów 5

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Automatyczne wykrywanie obciążenia

Montaż Do montażu na szynie DIN

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rozgałęzienie Złącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych