




EV100



## Stmívač 20 až 1000 W, slave (1/10V)

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7035

#### Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	88,50 mm
Hloubka	65 mm

#### Výkon

Příkon během provozu	15 VA
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	3 W
Napájení žárovky	20 - 1000 W

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

#### Připojení

Průřez plného vodiče	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Kapacita

Počet modulů	5
--------------	---

#### Texty

Princip stmívání	Automatická detekce zatížení
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Spojka	Přípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka

#### Vybavení

Vstup dílčí stanice	Ne
---------------------	----

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano