




MBS106



MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A QuickConnect

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	6 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarciovogo Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	7,5 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	7,4 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	7,2 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	7,1 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	6,9 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	6,7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	6,6 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	6,4 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	6,2 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	6 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	5,8 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	5,6 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	5,4 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	5,2 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	4,7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	4,5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	4,2 A

Architektura

Układ biegunów	1P
Charakterystyka wyzwalania	B

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
--	------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wyjścia SSK quickconnect, dla przewodu elastycznego	1,5 - 4,0 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny wyjścia SSK quickconnect, dla przewodu sztywnego	1,5 - 4,0 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Możliwość montażu 360°	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.	2
Klasa ograniczenia energii I ² t	3
Ochrona przed wilgocią	Dla wszystkich klimatów
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,30 W
--	--------

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego	Wyrównany zacisk

Wymiary

Wysokość	83,40 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	70 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

