



B45010

Prise TerCia 2 pôles + terre simple spécial goulotte blanche

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	67,50 mm
Profondeur	43,50 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP2X

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits
------------	--

Adapté à

Module de bureau / Sortie de câble / Système de colonne 45 Eco Iboco / Système de colonne 45 Iboco / TA-C45

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui