



LNH2400T

### Fusível de facas NH2 gG 400A 500V

#### Características técnicas

##### Arquitetura

Curva

gG

##### Fusível

Dimensão do fusível

NH2

Características do fusível

gG

##### Tensão

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue

500 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC

500 - 500 V

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal

400 A

##### Condições de utilização

Isolado

Não

##### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

##### Potência

Potência total dissipada em IN

26,80 W

##### Dimensões

Altura

135 mm

Largura

49 mm

Profundidade

62 mm