



LT052

Seccionador 3x160A (NH00)

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	160 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	5 kA
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	160 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH00
---------------------	------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	6 - 95 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	6 - 95 mm ²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	12 - 12 Nm
---------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	9 W
--------------------------------	-----

Endurância

N.º de manobras mecânicas	1400
N.º de manobras elétricas em ciclos	200
Vida útil total (resistência mecânica e elétrica) IEC60947-3 Tabela 4	1600

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

Segurança

Índice de proteção IP	IP3X
-----------------------	------

Dimensões

Altura	206 mm
Largura	106 mm
Profundidade	80 mm

Instalação, montagem

Montagem	Platine de fixação Calha DIN
----------	---------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim