



LT153U

Knivsäkringshållare NH1, 3x250A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250 A
Märkström för säkringsinsats	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A

Säkring

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Anslutning

Anslutningstyp utgång	M10-anslutning
Anslutningstyp ingång	M10-anslutning

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8 Nm
Montering	Skensystem
Vertikal montering möjlig	Ja

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	20 W
--	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
-----------------------------------	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja