



SPB015

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Napětí

Provozní napětí AC	240 - 240 V
Trvalé provozní napětí U_c podle IEC 61643-1	275 V
Úroveň napětové ochrany U_p podle IEC 61643-1	1,35 kV
Úroveň napětové ochrany U_p L-PE/N-PE podle IEC 61643-11	1,35 kV
Úroveň U_p napětí U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Elektrický proud

Jmenovitý vybíjecí proud I_n 8-20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	125 A
Maximální vybití (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Rozměry

Výška	52,4 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	55,3 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN TT
----------	----------

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	3 - 3 Nm
----------------------------	----------