



SPB015

Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V I_{max} 40kA Up 1.35kV

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning U _e	240 - 240 V
Kontinuerlig driftspänning U _c enligt IEC 61643-1	275 V
Spänningsskyddsnivå U _p enligt IEC 61643-1	1,35 kV
Spänningsskyddsnivå U _p L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,35 kV
Spänningsnivå U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	125 A
Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensioner

Höjd	52,4 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	55,3 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN TT
------------	----------

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------