



HND401U

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	400 A
----------------	-------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Električna struja

Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2	50 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2	85 kA

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	800 V

Funkcije

Zaštitna/trip jedinica	TM A/A
------------------------	--------

Glavne električne karakteristike

Trip vrijeme magnetne zaštite	0 - 0 ms
-------------------------------	----------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	75 W
-----------------------------	------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	1000
Broj mehaničkih operacija	4000

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 70 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	35 - 240 mm ²
Presjek krutog provodnika	35 - 240 mm ²
Vrsta priključka/utikača	Klema

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	22 - 22 Nm
Položaj za montažu/spajanje	Prednja strana

Postavke

	0,63
	0,8
	1
Raspon podešenja kratkotrajne zadržke otpuštanja pri kratkom spoju	0 - 0 A

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da