



GD108B



### Minigamma Calotta Da Parete 8 Mod

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

##### Installazione, montaggio

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------|--------------------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 63 A |
|-------------------|------|

##### Equipaggiamento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Numero di guide DIN       | 1  |
| Numero di file            | 1  |
| Con serratura             | No |
| Con morsettiera di neutro | No |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 8 |
|------------------|---|

##### Serie

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Altezza                      | 180 mm |
| Larghezza                    | 182 mm |
| Profondità                   | 82 mm  |
| Numero di unità in larghezza | 8      |

##### Porta / coperchio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

##### Materiali

|            |             |
|------------|-------------|
| Materiale  | Plastica    |
| Codice RAL | 9010        |
| Colore     | Bianco puro |

##### Equipaggiamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

##### Protezione

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Classe protezione                             | Isolamento classe II |
| Resistenza agli urti IK                       | IK05                 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)       | IP30                 |
| Tipo di bloccaggio                            | Senza serratura      |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 750 °C               |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |