



FL160A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 500x300x200mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 500 mm  |
| Largeur                                    | 300 mm  |
| Profondeur                                 | 200 mm  |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1,20 mm |

#### Sécurité

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP65                                    |
| Classe de protection      | Classe I                                |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK10                                    |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 0 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

#### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 3 |
|-------------------|---|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|