



LLA145

## NH00-HL3P-LLA, 1S+1Ö auf SKL

### Technische Eigenschaften

#### Sicherung

|                  |      |
|------------------|------|
| Sicherungsgrösse | NH00 |
|------------------|------|

#### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

#### Elektrischer Strom

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nennstrom                                  | 160 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 160 A |

#### Installation, Montage

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 10 - 10 Nm |
|----------------------|------------|

#### Belastbarkeit

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200  |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 1400 |

#### Leistung

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 47 W |
|---------------------------------------|------|

#### Anschluss

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 95 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95 mm <sup>2</sup> |

#### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 50 mm  |
| Breite | 280 mm |
| Länge  | 590 mm |

#### Spannung

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 1000 V |
| Stossspannungsfestigkeit          | 8000 V |

#### Kabel

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kabeleinführungsstelle | Seite |
|------------------------|-------|

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |