



GD104B

### Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 4M

#### Características técnicas

##### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 230 - 230 V |
|-----------------|-------------|

##### Instalación, montaje

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje en superficie |
|------------|-----------------------|

##### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 40 A |
|----------------------------|------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de perfiles DIN            | 1  |
| Número de filas                   | 1  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

##### Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

##### Dimensiones

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 180 mm |
| Anchura                     | 110 mm |
| Profundidad                 | 82 mm  |
| Número de unidades en ancho | 4      |

##### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

##### Materiales

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

##### Equipo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de bornes de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje                      | No |

##### Seguridad

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II |
| Resistencia al impacto IK           | IK05                    |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP30                    |
| Tipo de cerradura                   | Sin bloqueo             |
| Ensayo del hilo incandescente       | 750 °C                  |

##### Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |