



LVZW150

Transformateur de Courant pour LV NH1-3 150/5A 2,5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

2.50 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

21 mm

Hauteur

63.50 mm

Largeur

59.50 mm

Profondeur

30.10 mm

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 75 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 6 mm²

Sécurité

Indice de protection IP

IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire

150 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage

Fond

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui