



MBS163



Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 63A QuickConnect 1 Modul

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Ausschaltvermögen I _{cn} bei 230V AC nach IEC 60898-1	6 kA
Nennstrom bei -15°C	80,2 A
Nennstrom bei -10°C	78,7 A
Nennstrom bei -5°C	76,6 A
Nennstrom bei 0 °C	74,8 A
Nennstrom bei 5°C	72,9 A
Nennstrom bei 10°C	71,1 A
Nennstrom bei 15°C	69,3 A
Nennstrom bei 20 °C	67,4 A
Nennstrom bei 25°C	65,6 A
Nennstrom bei 30°C	63 A
Nennstrom bei 35°C	62 A
Nennstrom bei 40 °C	60,1 A
Nennstrom bei 45 °C	58,3 A
Nennstrom bei 50 °C	57 A
Nennstrom bei 55°C	54,7 A
Nennstrom bei 60°C	52,8 A
Nennstrom bei 65°C	51 A
Nennstrom bei 70°C	49,2 A

Architektur

Polart	1P
Auslösecharakteristik	B

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen I _{cn} nach IEC 60898-1	6 kA
---	------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U _i	500 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 35 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,80 - 2,80 Nm
360° Montagemöglichkeit	Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Luftfeuchtigkeitsschutz	Für alle Klimabereiche
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,40 W
---------------------------------------	--------

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

Abmessungen

Höhe	83,40 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

