



75642030



Capteur en verre KNX 2 postes a. thermostat, KNX-TS Sensor, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Puissance

Courant absorbé	23 mA
-----------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	24,20 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	37,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Matériau	Verre
Finition	Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Fonction	Pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température Avec fonction protection de vanne
Mode d'installation	Pour montage vertical
Mode de fonctionnement	Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Tension	Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé) Alimentation distincte requise