



HW4W325FS

Lastfrånskiljare HW4 2500A 3P fast

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2500 A
-----------	--------

Arkitektur

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	12000 V

Elektrisk ström

Märkkorttidsström I_{cw} t=1 s 220-240 V AC enligt IEC 60947-3	85 kA
Märkkorttidsström I_{cw} t=1 s 380-415 V AC enligt IEC 60947-3	85 kA

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja