




HMJ400DR



Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 3п, 50kA, ТМ

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	400 A
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	50 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 240 В AC IEC 60947-2	85 kA
Номинальна ємність вимкнення для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	85 kA
Номинальна ємність вимкнення для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2	50 kA
Номинальний струм за 10°C згідно з IEC 60947	470,70 A
Номинальний струм за 15°C згідно з IEC 60947	462,50 A
Номинальний струм за 20°C згідно з IEC 60947	454,10 A
Номинальний струм за 25°C згідно з IEC 60947	445,50 A
Номинальний струм за 30°C згідно з IEC 60947	436,80 A
Номинальний струм за 35°C згідно з IEC 60947	427,90 A
Номинальний струм за 40°C згідно з IEC 60947	418,80 A
Номинальний струм за 45°C згідно з IEC 60947	409,50 A
Номинальний струм за 50°C згідно з IEC 60947	400 A
Номинальний струм за 55°C згідно з IEC 60947	390,30 A
Номинальний струм за 60°C згідно з IEC 60947	380,30 A
Номинальний струм за 65°C згідно з IEC 60947	370 A
Номинальний струм за 70°C згідно з IEC 60947	359,40 A

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	8000 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	800 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	220 - 415 V

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	80 W
--	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Налаштування

Налаштування ручки термозахисту xIN	0,63 0,8 1
-------------------------------------	------------------

Розміри

Розміри	260 x 140 mm
Висота	260 mm
Ширина	140 mm
Глибина	150 mm
Шина нижнього потоку: ширина, висота, діаметр гвинта (макс.)	10 mm 12 mm 32 mm
Шина верхнього потоку: ширина, висота, діаметр гвинта (макс.)	10 mm 12 mm 32 mm

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	18 - 18 Nm
Номінальний крутний момент для затягування нижнього терміналу	18 - 18 Nm
Номінальний крутний момент для затягування верхнього терміналу	18 - 18 Nm

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes