



LNH3500M

Knivsäkring 3 500A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH3
-----------------	-----

Säkringens karakteristik	gG
--------------------------	----

Spänning

Matarspänning	AC/DC
---------------	-------

Märkdriftspänning U _e	500 - 500 V
----------------------------------	-------------

Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	500 A
-----------	-------

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga I _{cn} (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	43 W
--	------

Dimensioner

Höjd	86 mm
------	-------

Bredd	66 mm
-------	-------

Djup	150 mm
------	--------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----