



SPB015

Steckmodul T2 L-N Uc 275V I_{max} 40kA U_p 1.35kV

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	240 - 240 V
Bemessungsspannung U _c nach IEC61643-1	275 V
Schutzpegel U _p nach IEC61643-1	1.35 kV
Schutzpegel U _p L-PE/N-PE IEC61643-11	1.35 kV
Schutzpegel U _p L-N/PEN IEC61643-11	1350 V

Elektrischer Strom

Nennableitstrom I _n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	125 A
Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Abmessungen

Höhe	52.4 mm
Breite	17.50 mm
Tiefe	55.3 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Netzform

Netzform	TN TT
----------	----------

Normen

Anforderungskategorie IEC61643	T2
--------------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	3 - 3 Nm
----------------------	----------