



ESD226

Contattore eco 25 A 24 V AC 2 NC 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di contatto	2NC
------------------	-----

Corrente

Corrente nominale	25 A
-------------------	------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
--	--------

Tensione di isolamento nominale Ui	250 V
------------------------------------	-------

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Tensione di comando AC	24 - 24 V
------------------------	-----------

Tensione di comando DC	0 - 0 V
------------------------	---------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Uso

Categoria d'impiego	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

Durata

Numero di manovre	100000
-------------------	--------

Durata elettrica e numero di cicli	30000
------------------------------------	-------

Potenza

Potenza dissipata totale	3 W
--------------------------	-----

Assorbimento potenza di spunto	10,70 VA
--------------------------------	----------

Serie

Altezza	83 mm
---------	-------

Larghezza	17,85 mm
-----------	----------

Profondità	60 mm
------------	-------

Connessione

Numero di contatti	2
--------------------	---

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	0
-----------------------	---

Numero di contatti NC	2
-----------------------	---

Con interruttore per commutazione manuale	No
---	----

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
-------------------------------	-----------------------

Sezione conduttore rigido	1 - 10 mm ²
---------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1,20 - 1,20 Nm
------------------------------	----------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----