



MBS125



## Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 25A QuickConnect 1 Modul

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Nennstrom                                                      | 25 A   |
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 6 kA   |
| Nennstrom bei -15°C                                            | 31,8 A |
| Nennstrom bei -10°C                                            | 31 A   |
| Nennstrom bei -5°C                                             | 30,3 A |
| Nennstrom bei 0 °C                                             | 29,5 A |
| Nennstrom bei 5°C                                              | 28,7 A |
| Nennstrom bei 10°C                                             | 28 A   |
| Nennstrom bei 15°C                                             | 27,2 A |
| Nennstrom bei 20 °C                                            | 26,4 A |
| Nennstrom bei 25°C                                             | 25,7 A |
| Nennstrom bei 30°C                                             | 25 A   |
| Nennstrom bei 35°C                                             | 24,1 A |
| Nennstrom bei 40 °C                                            | 23,4 A |
| Nennstrom bei 45 °C                                            | 22,6 A |
| Nennstrom bei 50 °C                                            | 21,8 A |
| Nennstrom bei 55°C                                             | 21,1 A |
| Nennstrom bei 60°C                                             | 20,3 A |
| Nennstrom bei 65°C                                             | 19,5 A |
| Nennstrom bei 70°C                                             | 18,8 A |

#### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Polart                | 1P |
| Auslösecharakteristik | B  |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach IEC 60898-1 | 6 kA |
|-----------------------------------------------------------|------|

#### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart                   | AC          |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub>         | 500 V       |
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4000 V      |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Anschluss

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter              | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter               | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter                                          | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter                                            | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment    | 2,80 - 2,80 Nm |
| 360° Montagemöglichkeit | Ja             |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 2                      |
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t          | 3                      |
| Luftfeuchtigkeitsschutz                            | Für alle Klimabereiche |
| Betriebstemperatur                                 | -25 - 70 °C            |

#### Leistung

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 3 W |
|---------------------------------------|-----|

#### Konnektivität

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussart                                          | quickconnect          |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83,40 mm |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe  | 70 mm    |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

