



HW4W325FS

**Offener Lasttrennschalter 2500A 3P HW4 Festeinbau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 2500 A |
|-----------|--------|

**Architektur**

|               |            |
|---------------|------------|
| Polanzahl     | 3          |
| Gerätebauform | Festeinbau |

**Spannung**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 1000 V  |
| Stossspannungsfestigkeit | 12000 V |

**Elektrischer Strom**

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen $I_{cw}$ $t=1$ S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3 | 85 kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen $I_{cw}$ $t=1$ S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3 | 85 kA |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
|--------------------|-------------|

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |