



MBS520

Disjoncteur 1P+N 6kA B-20A Quick Connect 2M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	6 kA
Courant assigné à -15°C	26 A
Courant assigné à -10°C	25.4 A
Courant assigné à -5°C	24.7 A
Courant assigné à 0°C	24.1 A
Courant assigné à 5°C	23.4 A
Courant assigné à 10°C	22.7 A
Courant assigné à 15°C	22.1 A
Courant assigné à 20°C	21.4 A
Courant assigné à 25°C	20.8 A
Courant assigné à 30°C	20 A
Courant assigné à 35°C	19.4 A
Courant assigné à 40°C	18.8 A
Courant assigné à 45°C	18.1 A
Courant assigné à 50°C	17.5 A
Courant assigné à 55°C	16.8 A
Courant assigné à 60°C	16.1 A
Courant assigné à 65°C	15.5 A
Courant assigné à 70°C	14.8 A

Architecture

Type de pôles	1P+N
Courbe	B

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	6 kA
---	------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolation	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 35 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect Quick jeu de barres
Type de raccordement haut pour produits modulaires	QuickConnect
Position de montage du produit sous 360°	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I ²	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	Pout tous climats
Température de service	-25 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	5.60 W
-----------------------------------	--------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Alignmentement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées

Dimensions

Hauteur	83.40 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	70 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----