




20266086

Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, antracita,

Características técnicas

Arquitectura	
Elemento de control/operación	Rotativo
Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	5 A
Corriente máxima de conmutación	10 A
Tensión	
Tensión nominal	230-230 V
Power supply	
Tensión de alimentación	230 V AC
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Configuración	
Temperatura de consigna confort	5 - 30 °C
Materiales	
Colour	Antracita
Código RAL	7016
Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Metal Plástico
Dimensiones	
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	47,50 mm
Pantalla	
Con visualizador	No
Equipo	
Diferencia de temperatura de conmutación	0,50 K
Tipo de termostato	Termostato de ambiente
Tipo de sonda	Bimetal
Con calefactor	Sí
Conexión	
Tipo de contactos	1 cambio
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Clase de eficiencia energética	I (1%)
Texto	
Tipo de montaje	Sin garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Recuperación térmica	Con recuperación térmica
Inscripción	Con inscripción
Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí