




ARF556D

AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 10kA C-6A 30mA A 3M

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
Nominale stroom -25°C	7,86 A
Nominale stroom bij -20 °C	7,71 A
Nominale stroom -15°C	7,55 A
Nominale stroom -10°C	7,40 A
Nominale stroom -5°C	7,24 A
Nominale stroom bij 0 °C	7,07 A
Nominale stroom 5°C	6,91 A
Nominale stroom 10°C	6,73 A
Nominale stroom 15°C	6,56 A
Nominale stroom bij 20 °C	6,38 A
Nominale stroom 25°C	6,19 A
Nominale stroom 30°C	6 A
Nominale stroom 35°C	5,80 A
Nominale stroom bij 40 °C	5,60 A
Nominale stroom bij 45 °C	5,38 A
Nominale stroom bij 50 °C	5,16 A
Nominale stroom 55°C	4,93 A
Nominale stroom 60°C	4,69 A
Nominale stroom 65°C	4,43 A
Nominale stroom 70°C	4,16 A
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-1	10 kA

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
Pooltype	1P+N

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	10 kA
---	-------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem boven	2 - 2 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2 - 2 NM

Stroom / temperatuur

Inschakel- en uitschakelvermogen I _{dm}	10 kA
Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
--	-------

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V
Nominale spanning U _e	230 - 230 V

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,20 W
----------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Stroombegrenzingsklasse	3
Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,10 - 2,10 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	53,20 mm
Diepte	70 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------