



41666086

**Presa con terra USA/CANADA NEMA 5-15 R Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 125 V |
|-------------------|-------|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 15 A |
|-------------------|------|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Antracite               |
| Codice RAL            | 7021                    |
| finitura superficiale | Vellutato               |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Verniciato              |

**Serie**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza                     | 71 mm |
| Larghezza                   | 71 mm |
| Numero di unità             | 1     |
| Profondità di installazione | 19 mm |

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Connettività**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |

**Equipaggiamento**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Tipo di connettore/spina presa | NEMA |
| Inserto centrale ruotato       | No   |
| Con coperchio a cerniera       | No   |
| Con lampada di segnalazione    | No   |
| Con serratura                  | No   |

**Accessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                           |
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                        |

**Adatto per**

Q.x

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |