



LNH3224MK

NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 224A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NH3C

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

224 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Ja

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

20 W

Abmessungen

Höhe

150 mm

Breite

66 mm

Tiefe

80 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja