



TYF120

Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server Ja

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp RJ45

Texte

Anschlussart Betriebsspannungs-Anschluss über Anschlussklemme
Mit RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja