



TYF120

KNX/IP Gateway

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Antal breddenheter	2
--------------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	RJ45
---------------------------	------

Text

Anslutningstyp	Driftspänningsanslutning via anslutningsplint Med RJ45-anslutning för Ethernet-/IP-nätverk
----------------	---

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja