



TYF120

## KNX/IP Gateway

### Tekniska egenskaper

#### Utrustning

Web server	Ja
------------	----

#### Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
---------------	-----------

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

#### Dimensioner

Antal breddenheter	2
--------------------	---

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	RJ45
---------------------------	------

#### Text

Anslutningstyp	Driftspänningsanslutning via anslutningplint Med RJ45-anslutning för Ethernet-/IP-nätverk
----------------	--

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----