



LNH3500M

Knivsäkring 3 500A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH3
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Matarspänning	AC/DC
Märkdriftspänning U _e	500 - 500 V
Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrisk ström

Märkström	500 A
-----------	-------

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga I _{cn} (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	43 W
--	------

Dimensioner

Höjd	86 mm
Bredd	66 mm
Djup	150 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja