



MBS632

**Disjoncteur 3P+N 6kA B-32A Quick Connect 4M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	10 kA
Courant assigné à -15°C	38.6 A
Courant assigné à -10°C	37.9 A
Courant assigné à -5°C	37.2 A
Courant assigné à 0°C	36.5 A
Courant assigné à 5°C	35.8 A
Courant assigné à 10°C	35.1 A
Courant assigné à 15°C	34.4 A
Courant assigné à 20°C	33.6 A
Courant assigné à 25°C	32.8 A
Courant assigné à 30°C	32 A
Courant assigné à 35°C	31.1 A
Courant assigné à 40°C	30.3 A
Courant assigné à 45°C	29.3 A
Courant assigné à 50°C	28.4 A
Courant assigné à 55°C	27.4 A
Courant assigné à 60°C	26.4 A
Courant assigné à 65°C	25.3 A
Courant assigné à 70°C	24.2 A

**Architecture**

Type de pôles	3P+N
Courbe	B

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	6 kA
---	------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect Quick jeu de barres
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit sous 360°	Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	Pout tous climats
Température de service	-25 - 70 °C

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	13 W
-----------------------------------	------

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées

**Dimensions**

Hauteur	83.40 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----