




20266086

Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, antracita,

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación Rotativo

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 5 A

Corriente máxima de conmutación 10 A

Tensión

Tensión nominal 230-230 V

Fuente de alimentación

Tensión de alimentación 230 V AC

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Configuración

Temperatura de consigna confort 5 - 30 °C

Materiales

Colour Antracita

Código RAL 7016

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Metal
Plástico

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 47,50 mm

Pantalla

Con visualizador No

Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 0,50 K

Tipo de termostato Termostato de ambiente

Tipo de sonda Bimetal

Con calefactor Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Conexión

Tipo de contactos 1 cambio

Compatibilidad

Tipo de control de HVAC Calefacción
Refrigeración

Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Inscripción Con impresión

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si