



10537004

Caja mont. 3 el. H K.x acero

Características técnicas

Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

Materiales

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Colour                   | Acero inoxidable                  |
| Código RAL               | 9022                              |
| Acabado de la superficie | Mate                              |
| Material                 | Acero inoxidable<br>Termoplástico |
| Tratamiento              | Sin tratamiento<br>Lacado         |

Dimensiones

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Altura                  | 82 mm     |
| Anchura                 | 230,50 mm |
| Profundidad             | 41,50 mm  |
| Profundidad del montaje | 36 mm     |

Equipo

|                      |    |
|----------------------|----|
| Con entrada de cable | Sí |
|----------------------|----|

Instalación, montaje

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Posición de montaje/conexión | Horizontal            |
| Montaje en                   | Montaje en superficie |

Accesorios

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Con cubierta de marco | No |
|-----------------------|----|

Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

Texto

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Adecuado para el montaje sobre soportes inflamables<br>Para montaje horizontal |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Características técnicas

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
| K.5 |  |