



41666084

Presa con messa a terra USA/CANADA NEMA 5-15 R Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 125 V

Corrente

Corrente nominale 15 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità di installazione 19 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa NEMA

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si
