



FL110A

### orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.200

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 500 mm |
| Largura                     | 300 mm |
| Profundidade                | 200 mm |
| Espessura da parede lateral | 1,2 mm |

##### Segurança

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP65                                |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento I              |
| Recebe fechadura           | 3 lados 7 mm<br>Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10                                |

##### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de secções                      | 0 |
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |

##### Instalação, montagem

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem                             | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não                |

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Cinza-claro    |
| Código RAL | 7035           |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material   | Aço            |

##### Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 3 |
|-----------------|---|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

##### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 250 A |
|------------------|-------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |