



TYF120

Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
-----------------------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	RJ45
-----------------------	------

Texte

Anschlussart	Betriebsspannungs-Anschluss über Anschlussklemme Mit RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke
--------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----