



TYF120

## Gateway IP/KNX

### Caratteristiche tecniche

#### Equipaggiamento

Web server	Si
------------	----

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

#### Serie

Numero di unità in larghezza	2
------------------------------	---

#### Connessione

Tipo di connettore	RJ45
--------------------	------

#### Testo

Tipo di connessione	Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP
---------------------	---

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----