



HW4E325FB

Interrupor automático ACB HW4 2500A 3P 66kA fijo p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                  | 2500 A |
| Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)            | 66 kA  |
| Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2 | 66 kA  |
| Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2 | 66 kA  |

Endurancia

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Número de maniobras mecánicas | 20000 |
|-------------------------------|-------|

Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

Resistencia

|                     |      |
|---------------------|------|
| Resistencia interna | 7 μΩ |
|---------------------|------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 3    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |