



ST305

### Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 16 VA 3 moduli DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione d'uscita	8 - 12 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione d'uscita secondario 2	12 V

##### Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

##### Potenza

Potenza assorbita VA	16 VA
Potenza	16 VA
Potenza assorbita	16 W

##### Serie

Altezza	111 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	65 mm
Serie	111 x 54 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Protezione termica	Si

##### Equipaggiamento

Protezione contro i cortocircuiti	Si
Interruttore di accensione/spegnimento	No

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
------------------------------------	--------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	6 mm <sup>2</sup>

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Corrente

Corrente al secondario 1	2 A
Corrente al secondario 2	1,33 A
Intensità massima del secondario	2 A

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
Coppia di serraggio nominale	1,20 - 1,20 Nm

##### Compatibilità

Adatto per guida DIN	Si
----------------------	----

**Illustrazioni | Disegni**

