



HW2S410FB

**Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 1000A 4P Fixe pour TU sentinel**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1000 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	85 kA

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	8000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	25000

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Valeur de résistance**

Résistance interne	9 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Montage fixe

**Déclenchements**

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----