



EC365B

kWh-meter 3-fase, bi-directioneel 100 A, 1 tarief, 7 modulen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype 3P+N

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 100 A

Capaciteit

Aantal modulen 7

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Directe aansluiting

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Samenstelling

Type impulsgever Elektrisch

Compatibiliteit

Geschikt voor Inkoop

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Meting

Meetsysteem Directe meting

Type meetinstrument Elektronisch

Frequentie meetbereik 50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding 4

Funcies

Nauwkeurigheidsklasse B

Type tarief Enkeltarief

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA 7,50 VA

Totaal vermogensverlies onder IN 1,80 W

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom 100 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja